

ALGEMEEN

De RUKRA MINI achterbouw spreekmodule kan toegepast worden in situaties waar achter het bestaande kooipaneel niet genoeg ruimte is om een lifttelfoon te plaatsen. De bijgeleverde luidspreker en print kunt u met de bijgeleverde dubbelzijdige tape vast zetten.

NOTE!! Als u gebruik maakt van de mini achterbouw spreekmodule moet u de luidspreker op de lifttelfoon losmaken op de schroefaansluiting.


Let op dat u de jumpers op de basisprint selecteert voor de microfoon en LED's op **"EXT"**

Om de basismodule (Lifttelfoon) netjes op het kooidak te monteren is er als optie een kunststof behuizing (RK-2015) beschikbaar.


AANSLUITINGEN



Inhoud verpakking



Kunststof behuizing(RK-2015) OPTIE



TECHNISCHE GEGEVENS

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|--|
| Algemeen: | Aansluiting | : Via bijgeleverde RJ45 kabel op de RUKRA Lifttelfoon |
| | Temperatuurbereik | : -20 ° - 85 ° C |
| | Bevestiging | : Met de bijgeleverde montage foamtape |
| | Afmetingen print | : LxBxH=55x28x14mm |
| | CE | : Het CE symbool duidt aan dat het product voldoet aan de Europese richtlijnen. |
| | Garantie | : 2 jaar Carry in |
| Leveringsomvang bestaat uit | | : 1 x RUKRA MINI achterbouw spreekmodule met luidspreker en 3 meter aansluitkabel en montagetape |

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u start met de montage of programmering